

フォームニング洗浄で 清掃を効率化しませんか？

フォームニング洗浄とは、洗浄剤を泡状にして吹き付ける洗浄方法です。形状が複雑な加工機器や大型設備など、手洗いが難しい洗浄箇所にも効果を発揮します。そのため、短時間で広範囲の洗浄が行え、作業の効率化・人件費の削減を図ることができます。

かけて、待って、流すだけ！

ケルヒャー業務用冷水高圧洗浄機

専用フォームノズルを使用すれば、発泡洗浄からすすぎ洗いで1台で完結します。

100V電源対応の、コンパクトで耐久性に優れた高圧洗浄機です。

縦置き・横置き、どちらも可能なので、洗浄作業・持ち運び・保管時に場所を選ばず便利です。



1 業務用作業に耐えるタフな設計

本体は特殊強化プラスチックを採用。高い耐久性で故障リスクを抑え、メンテナンスコストを抑えます。また、業務用仕様のため、長時間*の作業が可能です。

2 使いやすい小型ボディ

コンパクト設計だから縦横どちら向きでも洗浄・持ち運び・保管ができるため、場所を選びません。

3 握りやすさでストレス軽減

握り続ける必要がないトリガーガンだから、ストレスを軽減して作業が楽にこなせます。

*1日あたりの平均使用時間目安：0～60分

メーカー直送品

業務用冷水高圧洗浄機 HD4/8P

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
5160531	312×351×904mm	—	1台	

●規格内容…幅×奥行×高さ ※高さはハンドル最大引き上げ時

専用フォームノズル+タンク 1L

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
5160532	1L	—	1台	

専用洗浄剤 RM57ASF

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
5160528	20L	—	1個	



HD4/8P



専用フォームノズル+タンク



RM57ASF



簡単！ 3ステップ

1. 本体のガンの部分にフォームノズルタンクを装着
2. 対象物に泡を散布・付着
3. 高圧洗浄ノズルに付け替えてすすぎ洗い

飲食店のお客様や、コンパクトな収納に便利!

パワークリンキーパー高速すすぎ + kaoフォームガン

花王独自の高い洗浄力とすすぎ性を実現した洗剤です。専用のフォームガンを用いれば、自動希釈方式だから水道水圧を利用して簡単に発泡洗浄ができます。オール樹脂性のため耐薬品性に優れ、広い場所の洗浄剤の散布に最適です。

洗浄 除菌 漂白

が一度にできる!

kaoフォームガン

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y012988	370×150×215mm	—	1個	—

パワークリンキーパー 高速すすぎ 5kg

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y012986	5kg	3本	1本	—

専用スプレー容器 600mL

注文番号	規格	ケース	最少出荷単位	備考
Y012987	600mL	6本	1本	—



① kaoフォームガン ※保護メガネ入

パワークリンキーパー 高速すすぎ




② パワークリンキーパー 高速すすぎ 専用スプレー容器

- kaoフォームガン①のご使用をおすすめします。
- 原液～10倍希釈で専用スプレー容器②でもご使用いただけます。

1 高い洗浄力


フォーマー散布に適した新配合により、キメ細かな泡が汚れに密着して高い洗浄力を発揮します。



評価方法: 他社品Aの20倍希釈を100とし、油汚れを塗布したステンレス板に、希釈液を泡で散布し10分放置後に水ですすぎ。

2 速いすすぎ

泡切れが良く、従来品と比較し、とても速くすすぎができます。作業時間の短縮や、節水につながります。



評価方法: 他社品Aを100とし、一定面積に洗浄剤(50倍希釈)を専用機で散布し、10分放置後に水ですすぎ。

3 高い除菌・漂白効果


次亜塩素酸ナトリウム配合で、高い除菌・漂白効果を発揮します。※すべての菌を除菌するわけではありません



評価方法: パワークリンキーパー高速すすぎ使用後、一般細菌の菌数変化を測定。(試験はモデル系で実施)

4 金属の腐食防止効果

金属の腐食防止効果に優れ、ステンレスやアルミ等の加工機器にお使いいただけます。



調理器具も まるごと洗浄!

※使えない材質等がありますので、必ず製品の使い方や使用上の注意をよく確認してから使用してください。

フォーミング洗浄を採用いただいたお客様の声

一気に洗浄できるから、洗い残しが減り作業が楽になりました。ブラッシングでは洗えないようなシンクの下などにも手が届き、隅々まで洗うことができました。



清掃に人と時間を割く割合が低くなり、人件費を削減できました。洗浄の仕上がりに個人差が出にくいので、誰にでもできる仕組みづくりが確保ができました!



洗い残しや人件費の削減につながるフォーミング洗浄を始めてみませんか?

●サービスに関するお問い合わせ先

SUZUKA

株式会社スズカ未来


<http://www.suzukamirai.jp>

- ものづくり館 〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町7678番地7
- 関西支店 〒540-0021 大阪市中央区大手通3丁目1番2号9階
- 中部支店 〒491-0921 愛知県一宮市妙興寺1-5-4
- 伊勢支店 〒515-0507 三重県伊勢市村松町明野1381-2
- プロマーケット
- ・鈴鹿事業店 〒513-0823 三重県鈴鹿市道伯3-4-8
- ・四日市事業店 〒510-0057 三重県四日市市昌栄町5-5
- ・津事業店 〒514-0803 三重県津市柳山津興382-1
- ・上野事業店 〒518-0825 三重県伊賀市小田町711-1
- ・松阪事業店 〒515-0045 三重県松阪市駅部田町1043-3
- ・伊勢事業店 〒516-0062 三重県伊勢市浦口1-10-25
- ・志摩事業店 〒517-0501 三重県志摩市阿児町鶴方金谷2971

TEL. 0120-144-112
TEL. 0586-82-0070
TEL. 0596-37-1680

TEL. 0596-37-1680

担当印



EG2007160 2020.08 y-hori